

## PABLO

Scheda Tecnica  
Specifications  
Fiche Technique  
Ficha Técnica

**Meccanismo:** Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polveri epossidiche colore argento metallizzato. Piano letto ortopedico con doghe curvate in faggio evaporato.

**Materasso:** Poliuretano espanso indeformabile 30 S + 25 SM Kg/m<sup>3</sup> H.12 cm., sfoderabile e rivestito in tela poliestere/cotone accoppiata con resinato 100 gr/m<sup>2</sup>. Rivestimento sfoderabile in tessuto come campione allegato.

**Tessuto:** Specifiche come da campione allegato.

**ATTENZIONE:** spingere e tirare il meccanismo senza sollevarlo da terra. E' consigliabile non sedersi sui braccioli.

Al termine dell'utilizzo affidare il divano all'azienda comunale di smaltimento.

**Mechanism:** High resistance steel tube – epoxy baked painting, metallized aluminum color. Orthopedic bed with beech wood slats.

**Mattress:** Expanded polyurethane foam, 30 S + 25 SM Kg/m<sup>3</sup> H.12 cm., covered with a poly/cotton canvas combined with a 100% PL resinated fiber 100 gr./m<sup>2</sup>. Outside removable fabric as per the attached sample.

**Fabric:** Specifications: see sample attached.

**WARNING:** push and pull the underneath mechanism without rising it up.

We suggest not to seat on armrests.

**Mécanisme:** Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four, de couleur aluminium métallisé. Sommier à lattes en hêtre.

**Matelas:** Mousse polyester indéformable, 30 S + 25 SM Kg./m<sup>3</sup> H.12 cm., déhoussable et revêtu de toile polyester/coton matelassée avec ouate polyester 100 gr./ m<sup>2</sup>. Revêtement en tissu (voir échantillon ci-joint) déhoussable.

**Tissu:** Selon les compositions de chaque échantillon.

**ATTENTION:** pousser et tirer le mécanisme sans le soulever de terre.

Il est recommandé de ne pas s'asseoir sur les accotoirs.

**Mecanismo y estructura:** Tubo de acero hierro de alta resistencia barnizado en horno con polvos epoxy color plata metalizada. Somier ortopédico con lamas curvadas en haya evaporada

**Colchón:** Poliuretano espanso indeformable 30 S + 25 SM Kg/m<sup>3</sup> H.12 cm., desenfundable y revestido en tela poliester/algodón emparejada con resinado 100 gr/m<sup>2</sup>. Tejido de revestimiento como muestra desenfundable.

**Tela:** Especificaciones según tela elegida.

**ATENCIÓN:** Empujar y extraer el mecanismo sin levantarlo del suelo.

Aconsejamos no sentarse en los brazos.